

### ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ SHORT & LONG – 40.7.54

Η λος αυλοφόρος, από κράμα πιτανίου, για αντιμετώπιση περιτροχαντηρίων καταγμάτων, με αμυγδαλοειδές σχήμα στην άνω επιφάνεια για την στροφική σταθερότητα και διάπασών στο περιφερικό τίρ του ήλου για την διάσπαση των δυνάμεων και την αποφυγή περιπροθετικών καταγμάτων. Διαθέσιμος σε κοντή έκδοση 18CM και 20CM για κατάγματα τροχαντήρα και μακριά έκδοση, ανατομική, αριστερός- δεξιός, από μήκη 28CM έως 46CM για αντιμετώπιση υποτροχαντηρίων καταγμάτων. Με προ τοποθετημένη αυλοφόρα βίδα ασφάλισης (set screw) για την ασφάλεια του διαυχενικού κοχλία και τη μείωση του χειρουργικού χρόνου.

Έχει την δυνατότητα τύπου διαυχενικού κοχλία, διεγχειρητικά με:

Διπλό ανπιστροφικό καρφί σε μορφή κιτ με δύο διαυχενικούς κοχλίες 11mm και 7mm, συνολικής διαμέτρου 15,25mm, με ειδικό ταυτόχρονο μηχανισμό συμπίεσης – ανπιστροφικότητας - αντίρροπων δυνάμεων για την αποφυγή CUT-OUT , COLAPSE και Z-EFFECT. Διαθέσιμο σε μήκη 70mm έως 125mm ανά 5mm.

Δέχεται περιφερικά βίδες 5.0mm με ασφάλιση στο κατσαβίδι για ασφαλή τοποθέτηση, με 1mm μεγαλύτερη διάμετρο στην κεφαλή της βίδας για καλύτερη συγκράτηση. Διαθέσιμος σε αποστειρωμένη συσκευασία.

### ΒΙΔΑ ΗΛΟΥ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΗ 5.0 MM & ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ – 40.7.57

Βίδες κλειδούμενες ενδομυελικών ήλων και χαμηλού προφίλ, από κράμα πιτανίου διαμέτρου 5,0mm, διαθέσιμες από 20mm-110mm (ανά 5mm), με ειδικό μηχανισμό ασφάλισης στο κατσαβίδι για ασφάλεια και ακρίβεια κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση αυτών. Με σπέιρωμα 1,0mm μεγαλύτερο στην περιοχή της κεφαλής για αφαίρεση τοποθέτησή και αποφυγή σημείου στρες στο οστό και πιθανό περιπροθετικό πρεσσαριστή τοποθέτησή και αποφυγή σημείου στρες στο οστό και πιθανό περιπροθετικό κάταγμα. Η τοποθέτησή τους γίνεται με φρέζα 4.0mm. Διαθέσιμες σε αποστειρωμένη συσκευασία

### ΦΡΕΖΕΣ – 40.8.79

Φρέζα βαθμονομημένη, κοντή και μακριά, διαμέτρου 1.8mm, 3.2 mm και 4.0mm για την τοποθέτηση βιδών ενδομυελικών ήλων, αυτόματης ασφάλισης τύπου A.O ή τριγωνικής.

### ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΛΑΙΑ – 40.8.111

Οδηγός με ελαία σε μήκος 1000mm και σε διάμετρο 3,0mm

### ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΟΝΑ – 40.5.29

Οδηγός βελόνα, με σπέιρωμα και τριγωνικό αυτόματο κούμπωμα για αυτόματα τσοκ τρυπανιού, διαμέτρου 3,2mm και μήκους 300mm και 343mm